

高精度な真空吸着式。小さな花の種から、野菜の種まで対応可能。

セルトレイ用 全自動タイプ 真空播種機

真空播種機 **SHH-100A**

花を!
野菜を!
セルトレイへ
まく!



精度が向上!
作業効率アップ!



土入れから灌水まで一連の作業を、高精度に全自動で!
AHP-100A 真空播種機プラント



仕様

型 式	SHH-100A
名 称	真空播種機
播種方式	真空吸着式によるセルトレイへの播種
適応種子	花・野菜の裸種子(コート種子可)
播種粒数	1カ所当たり1・2・3粒の3段切替え
能 率	60~120箱/1時間
条 数	トレイ条数7~20条対応可能
トレイ搬送方式	平ベルト(幅300mm)
電 源	単相100V
寸 法	長さ1835×幅570×高さ990 (mm)
重 量	80kg
ノズル穴径	φ0.13・φ0.22・φ0.3・φ0.6・φ0.9・φ1.2・φ1.5 (各別売)

オプション Options

種にあわせて、
豊富に揃った
オプションノズル



部品名		備 考	
型 式	ノズル穴径	適応種子目安	ノズル形状
SHH20N0.13	φ0.13	ペゴニア・ユーストマ・金魚草	先端注射針状
SHH20N0.22	φ0.22	トマト	
SHH20N0.3	φ0.3	白菜・キャベツ・茄子	
SHH20N0.6	φ0.6	キュウリ	先端平面状
SHH20N0.9	φ0.9	コート種子L	

※大粒用φ1.2・φ1.5もご用意できます。


マリーゴールドセット	特殊12列ノズル(ノズル穴径φ0.3)と 最大12列大径ホースキットのセット	最大12列セルトレイまで対応
大粒ホースキット	大粒種子播種に対応	最大10列セルトレイまで対応

●穴開け装置とキットはオプションです。●セルトレイに関しては、ご相談ください。今ご使用のセルトレイの仕様をご連絡ください。

●コンプレッサーを別途ご用意ください。2PS (1.5kw) 以上、200V3相が必要です。



ユーストマ



キャベツ



パンジー



ナス



トマト



レタス



ユリ

⚠ 安全に関するご注意 ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノ矢崎株式会社

<https://www.agritecno.co.jp/>

本 社	〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号 TEL:079 (295) 1996
備 中 工 場	〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地 TEL:0866 (45) 3880
大 阪 事 務 所	〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株) 大阪支店内6F TEL:06 (6458) 3717
岡 山 事 務 所	〒703-8221 岡山県岡山市中区長岡200-1 TEL:086 (278) 5003
北海道営業所	〒062-0002 北海道札幌市豊平区美園2条5丁目1-11 TEL:011 (558) 1996
東日本営業所	〒311-1511 茨城県鉾田市柏熊314-1 TEL:0291 (33) 5996
九州営業所	〒836-0054 福岡県大牟田市天領町3-6-13 TEL:0944 (56) 6701

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。 平成29年5月作成 001-001



極小種子から大きな種子まで対応が可能な、 高性能真空播種機。 元気な苗づくりの第一歩はここから始める！

1時間
60~120箱の
高効率を実現！

1粒精度が格段に向上！
ノズルの先端は注射針状



ゴミの詰まりを防止するそうじ針を内蔵していますので、欠株が少なく高精度な播種ができます。

0.13ノズルでも
ゴミ詰まり防止そうじ針内蔵




1・2・3粒まき切替スイッチ付
コントロールボックス




エアーボックスで吸引圧、排気圧がワンタッチで調整できます。コントロールボックスで吸着時間(秒)、1穴粒数切り替え(1粒・2粒・3粒)の調整ができます。又、自動運転だけでなく手動運転もスイッチで切り替えられますので、播き始めに種子の吸着確認をしながら作業できます。

セルトレイをしっかりキャッチ！
接触センサー



センサーで根巻き防止トレイでも誤作動がなく、一列づつ停止し播種を行います。


ごみ・水滴もしっかりキャッチ！
ダブルフィルター



ダブルフィルターが、ごみ・水滴を侵入前にしっかりキャッチし、機器を故障から守ります。

初めての方でも簡単操作！

ノズル交換も簡単！



小さな種子から大きな種子までノズル交換で対応可能。ノズル交換も工具なしで簡単。

ホースキット交換も簡単！



各トレイに合わせてホースキットの交換を行ってください。

残った種子も楽々回収！



切り替え弁を残量吸引側にする事により、簡単に種子回収が行えます。

